

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000 Premium-panel

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6681.000 - Premium-panel Rustfritt stål

Premium-panel i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), tåler høytrykksvasking.

Funksjoner

Bestillingsnr.	CP 6681.000
Utførelse	Bærearmtilkobling Ø 130 mm
Fordeler	Tåler høytrykksvasking: Pakning ligger mellom to flater, og komprimeres optimalt ved sammenskruing. Kan brukes i rene rom: Feste for strenge krav i næringsmiddelindustrien. Med innvendige kunststoffpropper eller utvendige sekskantskruer.
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Børstet, ruhet 400
Dimensjoner	Bredde: 530 mm Høyde: 360 mm Dybde: 120 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passer til bærearmtilkobling	oppe hhv. nede (ved å dreie kapslingen)
Cleanroom class	Luftrenhetsklasse 1 iht. DIN EN ISO 14 644-1
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	9,3 kg
Nettovekt	8.835
Bruttovekt	9.3
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177305656
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK