

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

Stat: 26.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7507.100
Utførelse	med 19"-profilskinner
Produktbeskrivelse	Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
Fordeler	Hurtigmontasje uten verktøy Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
Materiale	Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling i Flat-Pack-pakke 1 veggdel 2 hovedbjelker 2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister 2 sidevegger, låsbar 1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler 19"-profilskinner
Høydeenheter	6 HE

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 358 mm Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter	6 HE
Belastning	maks 300 N
Henvisning	Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm Dørens åpningsvinkel er maks 210°
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	24 kg
Nettovekt	22.8
Bruttovekt	23
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177551435
E-Number Sweden	E7239531
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------