

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.120 FlatBox

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.120 - FlatBox

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7507.120
Utførelse	med 19"-montasjeramme
Produktbeskrivelse	Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
Fordeler	Hurtigmontasje uten verktøy Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
Materiale	Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling i Flat-Pack-pakke 1 veggdel 2 hovedbjelker 2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister 2 sidevegger, låsbar 1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler 19"-montasjeramme
Høydeenheter	12 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 625 mm Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter	12 HE
Belastning	maks 600 N
Henvisning	Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm Dørens åpningsvinkel er maks 210°

Funksjoner

Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	31 kg
Nettovekt	29.45
Bruttovekt	30.18
PCF/PU (cradle-to-gate)	118,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177551459
E-Number Sweden	E7238405
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring