

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7831.453 Colocation Racks TS

Stat: 19.10.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7831.453 - Colocation Racks TS

Colocation Rack TS 8, med 2 hhv. 4 separate funksjonsområder.

## Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7831.453
Fordeler	Sveiset rammeverk Front- og bakdør med heldekkende ventilasjon. Ventilert område > 78 % 2-punkts låsing Dørhengsel kan byttes, uten mekanisk bearbeiding Kabelinnføring over bunn og tak og (ekstra) Kan rekkemonteres på alle nivåer Statisk belastning opptil 1000 kg
Materiale	Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert Profilskinner, montasjeramme og systemchassis: forsinket, kromatisert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Stålplatedører ventilert, foran og bak med 180°-hengsler Takplate, én del, lukket Nivåføtter 19" (482,6 mm)-nivå, L-formede profilskinner på systemchassis, foran og bak, dybdevariabel Jording av alle flate deler, forhåndsmontert Enkeltrom, med inndelinger/atskilt kabelføring per rom Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 1.000 mm
Montasjehøyde for komponenter per dør	21 HE
Nivåavstand (ved levering)	740 mm

# Funksjoner

Number front doors	2
Number back doors	2
Henvising til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	173,5 kg
Nettovekt	168.5
Bruttovekt	173.5
EAN	4028177642713
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207