


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.320 Takplater TS

Stat: 26.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.320 - Takplater TS

Funksjoner

Bestillingsnr.	TS 8801.320
Produktbeskrivelse	For montering av kjøleaggregater for takmontering, luft/vann-varmevekslere for takmontering. Utsparingene i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
Fordeler	Enkel og rask montering
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjeutsparing	Bredde:475 mm Dybde:260 mm
Distance cut-out to back	129,3 mm
Henvisning	Ved montering av kjøleaggregater på takplaten 8801.310 oppstår det konflikt med transportøyene til skapet, derfor følger det takfesteskruer med takplatene. Monteringen med takplaten 8801.340 gjøres innenfra med platevinkel og holdeklemmer.
Pakker for best.nr.	3382.... 3359....
Dimensjoner	Bredde: 767,5 mm Høyde: 13 mm Dybde: 567,5 mm
Passer for	Kapslingstype: TS Bredde: = 800 mm Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	6,25 kg
Nettovekt	5.964

Funksjoner

Bruttovekt	6.278
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177360617
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Godkjenninger

Sertifikater	EAC
--------------	-----