

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412 Monitor inkl. tastatur

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.412 - Monitor inkl. tastatur med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling

1 HE innskyving med 17"-TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 9055.412
Fordeler	Analog og digital videotilkobling Kabler føres sikkert i energikjede Kan lukkes i front Enkel én-manns montering.
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Monitor inkl. tastatur, 1 HE VGA-kabel DVI-kabel USB-kabel Schuko-strømkabel med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling 2 PS/2-kabel Tastatur med integrert touchpad
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. effektforbruk ved lukket skjermenhet	1 W
Maks. effektforbruk i drift	32 W

Funksjoner

Grensesnitt	VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI 1 x USB PS/2
Plugg (type)	Kontakt C14
Layout	US-engelsk
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 680 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Monatsjemål	Montasjedybde (min.): 680 mm Montasjedybde (maks.): 850 mm
Display-egenskaper	Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrastforhold: Kontrastforhold: ca. 1000 :1 Lysstyrke display: 350 cd/m ² Oppløsning display: 1280 x 1024 piksler Antall farger: 16.700.000
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	16,5 kg
Nettovekt	15.5
Bruttovekt	16.5
Tolltariffnummer	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------