

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.050 Samleskinneholder

Stat: 26.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.050 - Samleskinneholder for flatkobberskinner

For flatkobberskinner inntil 800 A.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Bestillingsnr. | SV 9340.050 |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge | RAL 7035 |
| Måledriftsspenning | 1000 V, 3~ 1500 V (DC) |
| Elektriske verdier UL (SCCR) | 14 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 12 x 5/10 mm 22 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 12 x 5/10 mm 25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm 50 kA - 600 V, holderavstand 350 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7 |
| Henvising til best.nr. | For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse |
| Antall poler | 3-polet |
| Med innvendig feste | Ja |
| Mellomavstand til samleskinnene | 60 mm |
| Passer for samleskinner | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Pakkeenhet | 4 stk. |

Funksjoner

| | |
|---------|----------|
| Vekt/VE | 0,696 kg |
|---------|----------|

| | |
|-----------|-------|
| Nettovekt | 0.668 |
|-----------|-------|

| | |
|------------|------|
| Bruttovekt | 0.72 |
|------------|------|

| | |
|------------------|----------|
| Tolltariffnummer | 85469010 |
|------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177525573 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001166 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
|------------|----------|

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|---------------|--|

| | |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|