

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530 OM-adapter

Stat: 19.10.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.530 - OM-adapter med trekkfjærklemmer



## Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9340.530
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Driftsstrøm maks.	32 A
Måledriftsspennning	690 V, 3~
For skinner med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	TS 45C
Antall poler	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 208 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Bæreskinner antall/høyde	1 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)	45 mm x 170 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,26 kg
Nettovekt	0.259

# Funksjoner

---

Bruttovekt	0.28
Kobberandel (kg / stk.)	0.027
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---