

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB-apparatadapter

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9342.410
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Driftsstrøm maks.	100 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 100 A, NLRV/7
Effekt-utgang	nede
For skinnedsystemer med senteravstand	60 mm
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Antall poler	3-polet
For universal switchgear application	Ja
Dimensjoner	Bredde: 72 mm Høyde: 210 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	10 - 35 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	10 x 7,8 mm

Funksjoner

Egnet for produsent (type)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,58 kg
Nettovekt	0.57
Bruttovekt	0.576
Kobberandel (kg / stk.)	0.114
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177503762
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK