

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620 Rammeklemme

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Rammeklemme for NH-sikringslastskillebrytere

For NH-skillebrytere gr. 1 til 3 med skruetilkobling, for direkte tilkobling av rundkabler og sektorkabler, samt laminerte kobberskinner.



Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9344.620
Produktbeskrivelse	For direktetilkobling av runde kabler og sektorkabler samt laminerte kobberskinner. Egnet for NH-sikringslastskillebrytere med skruetilkobling.
Materiale	Støpt messing
Overflate	Forniklet
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 32 mm Klemmeromhøyde: 20 mm
For byggestørrelse	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	95 - 300 mm ²
Pakkeenhet	3 stk.
Vekt/VE	0,396 kg
Nettvekt	0.39
Bruttovekt	0.397
Tolltariffnummer	73182900

Funksjoner

EAN	4028177541016
ETIM 7.0	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
