


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Sikringsholder

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Sikringsholder 30 A

3-polet, for skinnesystemer med 60 mm skinneavstand.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9345.040
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	AWG 10 - 16
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
For sikringstype (Class)	CC
Merkestrøm maks.	30 A
Fuse standard	UL 248-4
Henvisning	Ikke egnet for sikringer på 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Dimensjoner	Bredde: 27 mm Høyde: 200 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	1,5 - 6 mm ²
Passer for sikringer	Diameter mm: 10 mm Lengde: 38 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Spenningsområde for lysmelder	110 - 600 V
Måledriftsspenning	600 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)	200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
Antall poler	3-polet
Pakkeenhet	4 stk.
Vekt/VE	0,752 kg

Funksjoner

Nettovekt	0.4
-----------	-----

Bruttovekt	0.84
------------	------

Kobberandel (kg / stk.)	0.032
-------------------------	-------

Tolltariffnummer	85361090
------------------	----------

EAN	4028177709294
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001900
----------	----------

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------