

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.030

# NH-sikringslastskillelist

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.030 - NH-sikringslastskillelist



## Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9346.030
Materiale	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
Leveringsomfang	3 festekroker
For skinner med senteravstand	100 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Merkestrøm maks.	160 A
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 400 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm
Måledriftsspenning	690 V, 3~

## Funksjoner

Antall poler	3-polet
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	1,22 kg
Nettovekt	1.18
Bruttovekt	1.259
Kobberandel (kg / stk.)	0.65
Tolltariffnummer	85365080
EAN	4028177628779
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK