

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.200 Tilkoblingsadapter

Stat: 19.10.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.200 - Tilkoblingsadapter 3-polet

For tilkobling av runde kabler.

## Funksjoner

|   |   |
|---|---|
| Bestillingsnr.  | SV 9635.200   |
| Virkemåte   | For innmating av kortet   |
| Materiale   | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94   |
| Farge   | RAL 7035  |
| Henvisning  | De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser  |
| Henvisning til best.nr.                                 | Ved bruk av fintrådede rundledere 16 mm <sup>2</sup> med endehylse anbefales følgende krympetenger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R |
| Driftsstrøm maks.                                       | 63 A  |
| Måledriftsspenning                                      | 600 V (DC), 3~<br>690 V (AC), 3~  |
| Antall poler  | 3-polet   |
| Effekt-utgang   | oppe/nede   |
| Elektriske verdier UL                                   | Merkestrøm (UL): 48 A<br>Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC  |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)                             | Trekkfjærklemme   |
| Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse  | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tilkobling av runde ledninger, flertrådet               | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tilkobling av runde kabler, entrådet                    | 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt                     | AWG 6 - 16  |

# Funksjoner

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dimensjoner             | Bredde: 22,5 mm<br>Høyde: 160 mm<br>Dybde: 115,5 mm |
| Pakkeenhet              | 4 stk.  |
| Vekt/VE                 | 0,788 kg  |
| Nettovekt               | 0.72  |
| Bruttovekt              | 0.788   |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0.023   |
| Tolltariffnummer        | 85369010  |
| EAN                     | 4028177817395                                       |
| ETIM 7.0                | EC001531  |
| ECLASS 8.0              | 27370304  |

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)                        |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |