

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.315

NH-sikringslastskillelist

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.315 - NH-sikringslastskillelist med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9677.315
Utførelse	3-polet kan kobles
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse	3
For skinneresystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Bolt M12
Antall poler	3-polet
Måledriftsspenning	400 V, 3~
Merkestrøm maks.	630 A
Henvisning	Ved bruk av komponentene på samleskiner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
For montering av omformer	Ja
Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 830 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	6 - 240 mm ²

Funksjoner

Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	6,78 kg
Nettovekt	6.4
Bruttovekt	7
Kobberandel (kg / stk.)	2.47
Tolltariffnummer	85365080
EAN	4028177705562
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---