

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9774.510

CS Toptec

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9774.510 - CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Funksjoner

Bestillingsnr.	CS 9774.510
Utførelse	Uten utsparing
Produktbeskrivelse	Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.
Materiale	Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert UV-bestandig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Sidevegger venstre og høyre Bakvegg Regntak Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK10

Funksjoner

Henvisning	Alle flate deler doblet og jordnet (yttervegg på innervegg) CS Toptec er grunnlaget for prosjektløsninger utendørs. Du kan be om disse under bestillingsnumrene: For enkeltoppstillinger: 9774.099, for rekkemontering: 9774.005
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	88 kg
Nettovekt	86
Bruttovekt	88
EAN	4028177963139
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------