


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150

Luminaria para armarios

Estado: 1/09/2024 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - Luminaria para armarios

Alimentación de tensión: 100 - 240 V c.a. 50/60 Hz

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SZ 4139.150 |
| Ejecución | Con interruptor de puerta |
| Unidad de envase | Luminaria para armarios Elemento luminoso Cubierta del medio de luz Incl. material de fijación Interruptor de puerta integrado |
| Potencia | 14 W |
| Ballast | Unidad de alimentación de amplia gama |
| Posibilidades de conexión | Alimentación a través de conector Cableado de paso (montaje en serie de lámparas) |
| Interruptor de puerta integrado | sí |
| Elemento luminoso | Tubo fluorescente, zócalo G13 |
| Clase de protección | I (fusible) |
| Interruptor (tipo) | Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta |
| Light cover | sí |
| Tipo de montaje de la luminaria | atornillado |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V c.a. |
| Tensión de impulso fase a fase | 500 V c.a. |
| Tensión de aislamiento | 500 V c.c./1s |
| Posibilidades de montaje | Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo |

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones | Anchura: 452 mm Altura: 117 mm Profundidad: 50 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -15 °C...45 °C |
| Enchufes | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) |
| Campo de temperatura de almacenaje | -20 °C...70 °C |
| Tensión de servicio | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ejecución base de enchufe | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 2.02 kg |
| Código arancelario | 94054990 |
| EAN | 4028177320741 |
| ETIM 7.0 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|