



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.731 Tulejki zaciskowe

Stan: 28.09.2024 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.731 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

Nr kat.	AS 4050.731
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	szary
Długość	8 mm
AWG	18
Średnica wewnętrzna	2,8 mm
Do przekroju	0,75 mm <sup>2</sup>
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.	4051.205 4051.210 4050.452
Forma dostawy	luzem
Opak.	500 szt.
Masa/opak.	0,5 kg
Waga netto	0.5
Masa brutto	0.043

# Cechy

---

Numer taryfy celnej	85369010
EAN	4028177804999
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR
----------	--------------------------