

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.520 Visor do sistema

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.520 - Visor do sistema para VX, TS, VX SE

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.

Recursos

Cód. Ref.	FT 2736.520
Modelo	Perfil 60
Descrição do produto	Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.
Material	Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.
Superfície	Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035 Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural
Value base frame	Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.
Value base frame	Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação). Permite ajuste simples da altura. Estabiliza o recorte da porta. Cobre o contorno do recorte. Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor. Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54

Recursos

Nota	Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) Não adequado para instalação em áreas externas
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS VX SE Largura: = 600 mm
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 470 mm Profundidade: 77 mm
Superfície visível	Largura do visor: 363 mm Altura do visor: 398 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes	63 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	5,55 kg
Peso líquido	5.178
Peso bruto	5.45
Número da tarifa alfandegária	76101000
EAN	4028177476424
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Aprovações

Certificados	Grau de proteção
--------------	------------------