

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3114.200

# Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3114.200 - Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Para montagem na porta ou na lateral do armário.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3114.200
Descrição do produto	Para montagem na porta ou na lateral do armário.
Dados técnicos	Display de 3 dígitos com 7 segmentos Alternância entre °C/°F Sensor NTC com 1800 mm de comprimento Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A) Livre escolha de histerese
Cor	RAL 7035
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...50 °C
Faixa de regulagem	5 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,26 kg
Peso líquido	0.258
Peso bruto	0.259
Número da tarifa alfandegária	90321020
EAN	4028177631434
ETIM 8	EC004587
ETIM 7.0	EC002014
ECLASS 8.0	27210707

# Aprovações

---

Aprovações

UR

---

Certificados

EAC

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK