

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Puncionadeira hidráulica manual

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Puncionadeira hidráulica manual

Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.020
Modelo	Flexível, com mangueira hidráulica e cilindro separado
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Material	Alumínio
Escopo de fornecimento	Puncionadeira hidráulica manual Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 11 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Acionamento hidráulico	Punção redondo até Ø 82 mm Punção retangular até 46 x 86 mm Força de punção de 75 kN Pressão máxima de trabalho de 680 bar/9850 psi
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	1,97 kg
Peso líquido	3.4
Peso bruto	3.546
Número da tarifa alfandegária	84678900

Recursos

EAN	4028177807921
ETIM 8	EC001085
ETIM 7.0	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
