


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.420

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.420 - Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.420
Descrição do produto	Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
Vantagens	Simplemente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
Aplicações	Para montagem no nível de fixação dianteiro Para o apoio de equipamentos pesados
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Distance between mounting levels	445 mm
Comprimento	375 mm
Instalações possíveis	para trilhos perfilados Standard de 19"
Indicação de montagem	A distância entre os níveis de 19" do VX IT precisa ser devidamente ajustada antes da montagem
Capacidade de carga	800 N, estática
Nota	Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
Superfície de apoio	Largura: 35 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT TX CableNet
Emb.	2 unid.
Peso/embalagem	1,12 kg

Recursos

Peso líquido	1
Peso bruto	1.12
PCF/PU (cradle-to-gate)	4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177678972
E-Number Sweden	E7239600
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261