

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5510.790

# Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5510.790 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, vazio

TS IT, fechado para a climatização direta do rack. Rack vazio sem montagem interna de 19" para configuração personalizada em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

## Recursos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cód. Ref.              | DK 5510.790  |
| Material               | Chapa de aço<br>Alumínio   |
| Superfície             | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Instalações internas: pintura eletroforética por imersão<br>Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó  |
| Basic color            | RAL 7035   |
| Cor                    | Quadro do armário e partes planas: RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento | Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto<br>Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°)<br>Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°<br>Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E<br>Chapa de teto inteiriça lisa<br>Bandeja com chapa de base multipartidas lisas<br>Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)<br>Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)<br>12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)<br>50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)<br>Palete IPPC |
| Dimensões              | Largura: 600 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 1.200 mm  |

## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Design doors                                  | lisa, IP 55  |
| Modelo do(s) nível(eis) de 19"                | sem montagem interna de 19"  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas  |
| Nota  | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação<br>No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário |
| Material básico                               | Alumínio   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                  | 97.8   |
| Peso bruto                                    | 98.8   |
| EAN   | 4028177703162  |
| E-Number Sweden                               | E7239942   |
| ETIM 7.0                                      | EC002499   |
| ECLASS 8.0                                    | 27180207   |

## Aprovações

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aprovações   | UL + C-UL (listed)             |
| Certificados | Superfície<br>Grau de proteção |
| Explicações  | Declaration of conformity      |