


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.532

Armários para rede TE 7000

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.532 - Armários para rede TE 7000

Armário TE 7000 para TI, preparado para a instalação personalizada de seu interior.

Recursos

Cód. Ref.	TE 7000.532
Vantagens	Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
Material	Chapa de aço Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 4 mm
Superfície	Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, platina e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Kit para montagem modular Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares) Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e recorte escondido para ventilador opcional. Pés de nivelamento M10 inclusos Pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA

Recursos

Distância entre os níveis (pronto para montagem)	495 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	103,6 kg
Peso líquido	98.42
Peso bruto	103.6
EAN	4028177434899
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207