

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.990

Porcas com mola e parafusos

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T

M6 x 10 mm para perfil com ranhura em T, garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Cód. Ref. | DK 7000.990 |
| Modelo | Parafuso torx 30 |
| Descrição do produto | As porcas com mola garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T. |
| Escopo de fornecimento | Porcas de mola Parafusos, autoatarraxante |
| Dimensões | Rosca: M6 Comprimento da rosca: 10 mm |
| Emb. | 50 unid. |
| Peso/embalagem | 0,3 kg |
| Peso líquido | 0.25 |
| Peso bruto | 0.349 |
| Número da tarifa alfandegária | 73181900 |
| EAN | 4028177122581 |
| ETIM 7.0 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |