


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200

Régua de escova

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Régua de escova

Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7072.200
Descrição do produto	Para a montagem personalizada de partes planas, placas flangeadas e painéis. Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.
Vantagens	Superfície de encaixe: 10 mm
Funcionamento	Altura máxima dos recortes: 38 mm
Material	Revestimento plástico: 18 mm Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Comprimento das cerdas	30 mm
Comprimento	2 m
Dimensões	Comprimento: 2 m
Para material com espessura de	0,6 - 1,5 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,43 kg
Peso líquido	0.43
Peso bruto	0.433
Número da tarifa alfandegária	96035000
EAN	4028177221642
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421