

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7816.380

Porta em chapa de aço lisa subdividida na vertical

Estado: 19-10-2024 (Foto: [?], [?] m/pt-p)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7816.380 - Porta em chapa de aço lisa subdividida na vertical Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7816.380
Descrição do produto	Com dobradiças de 130° e fecho de barra incluindo fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível diminuir a distância entre as séries de armários.
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Nota sobre o código de referência	Sem quadro de reforço da porta. Quadro de reforço da porta sob consulta.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: DK-TS Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	34,4 kg
Peso líquido	32.68
Peso bruto	34.4
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177330351
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204