

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.180

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.180 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L.

Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | DK 7827.180 |
| Modelo | Cavados |
| Vantagens | As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas |
| Dados técnicos | Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados. |
| Material | Chapa de aço de 2 mm |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Dimensões | Largura: 482,6 mm |
| Unidades de altura | 38 UA |
| Nota | Os trilhos perfilados também permitem a fixação das medidas de 21", 23" e 24". Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L. |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS 8 CS Toptec Altura: 1.800 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso/embalagem | 5,544 kg |
| Peso líquido | 5.266 |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso bruto | 5.543 |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177234918 |
| E-Number Sweden | E7239756 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
