


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.191

Módulos de tomadas PSM

Estado: 26-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.191 - Módulos de tomadas PSM

Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7856.191
Modelo	Não ativável
Descrição do produto	O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricitistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais.
Material	Perfil: alumínio anodizado Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1)
Tensão nominal de serviço	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominal	16 A
Corrente nominal (máx.)	16 A
Quantidade necessária de slots para módulos	1
Dimensões	Largura: 52 mm Altura: 250 mm Profundidade: 45 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...95 %
Tomadas	4 x CH (tipo J, SEV 1011)
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,363 kg

Recursos

Peso líquido	0.29
Peso bruto	0.34
Número da tarifa alfandegária	85369001
EAN	4028177692381
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
