


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.531

## PDU UK, modelo "switched"

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.531 - PDU UK, modelo "switched"

PDU inteligente com interface de rede, função de ativação e registro dos dados energéticos de cada saída. Configuração em rede: por exemplo: IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP com display. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas BS 1363 (UK). Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7955.531
Descrição do produto	Função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
Material	Perfil em alumínio anodizado natural
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 85 mm Comprimento: 1.515 mm
Quantidade de tomadas e tipo	16 x BS 1363 / 4 x C19
Tomadas	16 x GB (tipo G, BS 1363) 4 x Tomada IEC C19
Corrente nominal (máx.)	16 A
Fontes de alimentação	Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	CEE

# Recursos

Faixa de temperatura de serviço	0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT: ≤ 1.800 mm
Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177685109
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604