

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.169 Portas parciais

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.169 - Portas parciais para TS

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.



Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Cód. Ref. | TS 9672.169 |
| Modelo | com visor |
| Descrição do produto | Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort. |
| Material | Chapa de aço de 2 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura texturizada |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|--|--|
| Escopo de fornecimento | Régua de divisão Dobradiças Peças de fecho Inclui material de fixação |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 800 mm |
| Adequado para | Largura: = 600 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 com o armário completo |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso/embalagem | 8,3 kg |
| Peso líquido | 6.64 |
| Peso bruto | 8.3 |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177697898 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |