


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.815 Parafuso M10

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.815 - Parafuso M10

Para a fixação do borne de conexão direta, da placa de conexão, da garra para fixação de barras ou do kit de conexão em sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9676.815
Descrição do produto	Para a fixação das garras para fixação de barras ou componentes de conexão em um sistema de barramento compostos por barras chatas em cobre.
Material	Aço inoxidável
Dimensões	Rosca: M10 Comprimento da rosca: 150 mm
Emb.	8 unid.
Peso/embalagem	0,84 kg
Peso líquido	0.84
Peso bruto	0.846
Número da tarifa alfandegária	73181900
EAN	4028177626294
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613