

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.860

Conversores de corrente

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.860 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.



Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.860
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	1 - 3
Adequado para o item com o código de referência	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Condutor cilíndrico de 2,5 mm ² (1,5 m de comprimento)
Insulation material (class)	B
Primary current	250 A
Secondary current	5 A

Recursos

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm ²
Frequência nominal	50 - 60 Hz
Adequado para	9.677,1 9.677,11 9.677,115 9.677,2 9.677,21 9.677,215 9.677,3 9.677,31 9.677,315 9.677,34
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,31 kg
Peso líquido	0.28
Peso bruto	0.31
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177705258
ETIM 7.0	EC001660
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--