

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.564**

**Chapas de teto para flanges para  
entrada de cabos**

Estado: 19-10-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.564 - Chapas de teto para flanges para entrada de cabos para VX, VX IT

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9681.564
Descrição do produto	Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Number of required cable entry glands	2
Adequado para	Largura: = 600 mm Profundidade: = 400 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	2,92 kg
Peso líquido	2.62
Peso bruto	2.92
PCF/PU (cradle-to-gate)	11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177926646
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK