

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2506.100

Розетка

Состояние: 28.04.2025 (Источник: rittal.com/ru-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2506.100 - Розетка

Для монтажа на несущих шинах TS 35/7,5 и TS 35/15 согласно EN 60 715, винтовые зажимы единые с одной стороны.

Функции

Арт. №	SZ 2506.100
Описание продукта	Для монтажа на несущих шинах TS 35/7,5 и TS35/15 согласно EN 60 715. Винтовые зажимы единые с одной стороны. Ширина корпуса 45 мм.
Материал	Полиамид
Цвет	серый
Номинальное напряжение	250 В AC
Номинальный ток (макс.)	16 А
Розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Упаковка	2 шт.
Вес	0,14 кг
Вес нетто	0.13
Gross weight	0.14
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177494664
ETIM 8	EC000330
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604