

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1031.000 apparatskåp AX, stålplåt

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1031.000 - apparatskåp AX, stålplåt

Kompakt-kopplingskåpet AX med pläglade höljesklackar i taket, botten och sida kopierar den kända 25 mm-system-mallen från VX25 storskåpet. Tack vare detta unika, patenterade system är AX kompaktkopplingskåp redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. På skenor och utan att borra kan systemkomponenter och -tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.

Features

Art. nr.	AX 1031.000
Fördelar	Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

Features

Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 380 mm Höjd: 300 mm Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr	1,5 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Mått för montageplåt (B x H)	330 mm x 275 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Antal lås	1
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 2 Antal: 1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	8,18 kg
Nettovikt	7.91
Bruttovikt	8.18
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	35,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177813434

Features

E-Number Sweden	E3465136
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	--