

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1115.000 apparatskåp AX, stålplåt

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1115.000 - apparatskåp AX, stålplåt

Kompakt-kopplingskåpet AX med pläglade höljesklacker i taket, botten och sida kopierar den kända 25 mm-system-mallen från VX25 storskåpet. Tack vare detta unika, patenterade system är AX kompaktkopplingskåp redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. På skenor och utan att borra kan systemkomponenter och -tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.

Features

Art. nr.	AX 1115.000
Fördelar	Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12

Features

IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.400 mm Djup: 400 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)	945 mm x 1.375 mm
Antal dörrar	2
Variabel dörrupphängning	Yes
Lås	Utförande för lås: 3-punkts låssystem Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 6 Antal: 2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	94,5 kg
Nettovikt	90
Bruttovikt	94.5
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	298,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177813083
E-Number Sweden	E3465158
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Certificates

Kapslingsklass

Explanations

Tillverkarens deklARATION
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK