


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1480.000 Plastskåp AX

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1480.000 - Plastskåp AX utan fönster

AX plastskåp är optimalt lämpade för användning utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi och skenor.

Features

Art. nr.	AX 1480.000
Utförande	utan fönster
Material	Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK Dörr: inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt Brandklassad enligt UL 94-V0 Halogenfri
Ytbehandling	Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad Montageplåt: förzinkad
Färg	Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Montageplåt Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12

Features

Kapslingsklass	II (vid 1000 V AC)
IK-kod	IK09
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.000 mm Djup: 300 mm
Materialtjocklek montageplåt	3 mm
Mått för montageplåt (B × H)	705 mm x 925 mm
Dörröppningsvinkel	130°
Antal lås	3
Observera:	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
Grundmaterial	Plast
Standarder	Uppfyller kraven för utomhusbruk enligt UL 746C (F1)
Montagekrav	För fastsättning av komponenter i skåpet behövs skruvarna för inre utbyggnad. Med universalvinkeln kan komponenter fästas i 25 mm raster, t.ex. systemchassin
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	38,7 kg
Nettovikt	38.2
Bruttovikt	38.68
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	170,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94037000
EAN	4028177007086
E-Number Sweden	E3465357
ETIM 8	EC000261

Features

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

Certificates	Negative Certificate Ytbehandling Kapslingsklass
--------------	--

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---