

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1513.510 Kopplingslådor KL

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1513.510 - Kopplingslådor KL utan fläns

Lackerad låda med lock av stålplåt, utan fläns. Kapslingsklass IP 66.



## Features

Art. nr.	KL 1513.510
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 400 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,38 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	11 kg

# Features

---

Nettovikt	10.458
Bruttovikt	11.007
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177251250
E-Number Sweden	E3404675
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	-------------------------------------------------------------------------------

---

Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring UK
--------------	--------------------------------------------------------