

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1532.000

Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1532.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, med fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt en smidig kabelgenomföring med optimalt platsutnyttjande.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | KX 1532.000 |
| Material | Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Minivridlås Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 200 mm Djup: 120 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Plåtflänsar | : 1 + 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Vikt/förp. | 3,82 kg |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| Nettovikt | 3.723 |
| Bruttovikt | 3.823 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 16,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Tullvarukod | 84879090 |
| EAN | 4028177816381 |
| E-Number Sweden | E3465204 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |