

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1535.000

Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

State: 2025-03-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1535.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, med fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt en smidig kabelgenomföring med optimalt platsutnyttjande.

Features

Art. nr.	KX 1535.000
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Minivridlås Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Plåtflänsar	: 1 + 1 : 1 + 1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	3.943
Bruttovikt	4.24
PCF per pack (cradle-to-gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	84879090
EAN	4028177816404
E-Number Sweden	E3465206
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK