

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.510

Bus-skåp BG

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.510 - Bus-skåp BG

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

Features

Art. nr.	BG 1558.510
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Fönster i dörren Plåtfläns i skåpbotten
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 200 mm Djup: 125 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Position dörrupphängning	nedtill
Antal profilskenor	1
Lås	Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor Antal lås: 2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Vikt/förp.	4 kg
Nettovikt	3.631
Bruttovikt	3.8
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177262003
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring