

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1577.450 Bus-skåp BG

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1577.450 - Bus-skåp BG

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

Features

Art. nr.	BG 1577.450
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Fönster i dörren Montageplåt
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm
Mått för montageplåt (B x H)	385 mm x 275 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 340 mm Glasrutans höjd: 155 mm Avstånd underkant fönster – underkant dörr: 92 mm
Materialtjocklek låda	1,38 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Position dörrupphängning	nedtill
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås

Features

Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	6,95 kg
Nettovikt	6.6
Bruttovikt	6.8
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177460058
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring