


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000 Plastfläns

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Plastfläns med PG-förprägling

Med förpräglad PG-håltagning för kabelförskruvningar.



Features

Art. nr.	KL 1581.000
Produktbeskrivning	Med förpräglad PG-håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	12
Antal x PG-diameter	12 x 13.5
Dimension	Bredd: 220 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: KL
Plåtfläns	Storlek: 2
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Number knockouts	12
Förpackningsenhet	5 st.
Vikt/förp.	0,6 kg
Nettovikt	0.505

Features

Bruttovikt	0.604
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177010888
E-Number Sweden	E3404715
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421