

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.200 Plåtfläns i metall

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.200 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.

Features

Art. nr.	SZ 1581.200
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	12 x M20
Dimension	Bredd: 220 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: KX
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 12K
Number knockouts	12
Metric diameter	M20
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,317 kg
Nettovikt	0.23
Bruttovikt	0.24
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177940536

Features

E-Number Sweden	E3465317
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------