

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Instickbar förskruvning, 19"

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Instickbar förskruvning, 19"

Består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningskruven.



Features

Art. nr.	DK 2094.400
Utförande	Fastsättningshålstorlek 9,5 x 9,5 mm
Produktbeskrivning	Förskruvningen består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningskruven. När skruven dras åt uppstår en spärreffekt och komponenterna fixeras. Klämområde 1,2–4,5 mm. Torxskruvhuvud, bitstorlek T 30.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Krysspårskruv Spärrmuttrar Plastunderlägg
Dimension	Gänga: M6 Längd på gänga: 16 mm
Förpackningsenhet	50 st.

Features

Vikt/förp.	0,35 kg
Nettovikt	0.3
Bruttovikt	0.38
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73181900
EAN	4028177488847
E-Number Sweden	E7239814
ETIM 8	EC002358
ETIM 7.0	EC002358
ECLASS 8.0	23110815