

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000 Anslutningselement

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2368.000 - Anslutningselement för modulära signalpelare

Alternativt för rör- och vägg-/golvmontage, med avslutningslock för optiska komponenter.

Features

Art. nr.	SG 2368.000
Utförande	för rörmontage
Produktbeskrivning	Alternativt för rör- och vägg-/bottenmontage. Skruvklämmor i anslutningskomponenten. Med avslutningslock för optiska komponenter. Beröringsskydd enligt VDE.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Diameter	70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Signal pillar	modulärt
Dimension	Höjd: 43 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Märkspänning	12 V - 240 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,12 kg
Nettovikt	0.11
Bruttovikt	0.115
Tullvarukod	39269097

Features

EAN	4028177219908
ETIM 7.0	EC001152
ECLASS 8.0	27371232

Approvals

Approvals	C-UL UL + C-UL (listed) UR
-----------	----------------------------------