

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2376.020**

**Akustiskt element**

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2376.020 - Akustiskt element för modulära signalpelare

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

## Features

Art. nr.	SG 2376.020
Utförande	Ihållande ton eller pulserande, 85 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning	För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden	Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,12 kg
Nettovikt	0.09
Bruttovikt	0.106
Tullvarukod	85311095
EAN	4028177220454
ETIM 7.0	EC001261
ECLASS 8.0	27371237

# Approvals

---

Approvals

C-UL  
UR