

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.661

Kabelförskruvning polyamid

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.661 - Kabelförskruvning polyamid

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2411.661
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Polyamid 6 Tätning: CR/NBR
Färg	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 53,5 mm
Gänga	M50 x 1,5
Längd på gänga	18 mm
Min. kabeldiameter	30 mm
Max. kabeldiameter	38 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nyckelbredd	60 mm
Dimension	Gänga: M50 x 1,5 Längd på gänga: 18 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 4X
Förpackningsenhet	5 st.
Vikt/förp.	0,59 kg

Features

Nettovikt	0.535
Bruttovikt	0.541
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177809949
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring