


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.831**

**Kabelförskruvning i mässing**

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.831 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

## Features

Art. nr.	SZ 2411.831
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 30,5 mm
Gänga	M25 x 1,5
Längd på gänga	8 mm
Min. kabeldiameter	11 mm
Max. kabeldiameter	17 mm
Driftstemperatur	-40 °C...100 °C
torque	14 Nm
Nyckelbredd	27 mm
Dimension	Gänga: M25 x 1,5 Längd på gänga: 8 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 4X
Förpackningsenhet	10 st.
Vikt/förp.	0,64 kg

# Features

---

Nettovikt	0.45
Bruttovikt	0.571
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177810068
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring