


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.871

Kabelförskruvning i mässing

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.871 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2411.871
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 54 mm
Gänga	M63 x 1,5
Längd på gänga	14 mm
Min. kabeldiameter	34 mm
Max. kabeldiameter	44 mm
Driftstemperatur	-40 °C...100 °C
torque	50 Nm
Nyckelbredd	64 mm
Dimension	Gänga: M63 x 1,5 Längd på gänga: 14 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 4X
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,52 kg

Features

Nettovikt	0.48
Bruttovikt	0.498
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177810020
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring